



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



- Andruck-
walze

○ Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	280699 A	280699 A	R1/A1	R1	6 280752 (Adapter)
A2	1	280699 A	280699 A	R1/A2	SA1	3 296863*
A3	1	280700 A	280699 A	R1/A3		*Isomat 3: 2
A4	1	280700 A	280699 A	R1/A4		
F1	1	280698 A		R1/F1		
F2	1	280698 A		R1/F2		

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
			meh. polished	-	
			uml. total		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Maßstab Scale	Gewicht Weight
				1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version		0100	Datum Date	Name	Werkstoff Material
Name			14.03.2022		Benennung Title
		gez. drawn	Finkemeyer		
		gepr. checked	Winkler, A.		
		ges. seen	Nienhäuser, R.		
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.
					534230 RP 1000
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for

Rollenplan
Isomat 3/4/5
Schüco AWS 65.HI+ **IsoModul**