






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Position

SA-Rollen


Isomat 3



Durchlauf-
richtung



Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6 280752 (Adapter)
A1	1	280736 A	280736 A	R1/A1	SA1	3 296863*
A2	1	280736 A	280736 A	R1/A2		*Isomat 3: 2
A3	1	280737 A	280736 A	R1/A3		
A4	1	280737 A	280736 A	R1/A4		
F1	1	280738 A		R1/F1		
F2	1	280738 A		R1/F2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU
				mech. polished		Maßstab Scale 1 : 1
				uml. total		
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		
Name				15.03.2022		Benennung Title
		gez. drawn		Finkemeyer		
		gepr. checked		Winkler, A.		
		ges. seen		Nienhüser, R.		
						Schüco AWS 75.SI+ IsoModul
				Zeichn.-Nr. Drawing No.		534260 RP 1000
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
				Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO