







Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.



Isomat 3



Isomat 4/5



(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

				Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	
A1		1 289967		289967			
A2		1 289967		289967			
A3		1 289968		289967			
A4		1 289968		289967			
F1		1 289969					
F2		1 289969					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished -		Info-Plan:	
				uml. total		Maßstab Scale 1 : 1	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date		Benennung Title	
Name				04.10.2023		Rollenplan Isomat 3/4/5	
		gez. drawn		Winkler, A.			
		gepr. checked		Finkemeyer, C.			
		ges. seen		Nienhüser, R.		Schüco AW CT 72 BS	
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 534460 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO