






Eloxierte Profile: In 2 Durchgängen rollen
1. Durchgang: mit leichtem Druck rollen
2. Durchgang: mit normalen Druck rollen

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories				
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	296449 (2.0 mm)				
	R2	6					296210 (10.0 mm)				
A1	1	283920	283920	R1/R2/A1							
A2	1	283920	283920	R1/R2/A2							
A3	1	283921	283920	R1/R2/A3							
A4	1	283921	283920	R1/R2/A4							
F1	1	283922		R1/R2/F1							
F2	1	283922		R1/R2/F2							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished	-						
				uml. total		Maßstab Scale		Gewicht Weight			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					1 : 1					
Original / Änderung Revision / Version	0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material						
Name		31.08.2020			Benennung Title		Rollenplan Isomat 3/4/5				
		gez. drawn	Finkemeyer, C.								
		gepr. checked	Winkler, A.								
		ges. seen	Nienhüser, R.		Schüco AWS 90.SI+						
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		540000 RP 1000			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			