






Attention : Le résultat du procédé de sertissage doit être vérifié sur la base des dimensions de référence dans ce plan de rouleaux. Veuillez noter les conseils de vérification dans le manuel actuel de rouleaux.



Qté Qty.	Art. N° Art.-No. für Isomat 5	Art. N° Art.-No.	Disposition (de l'intérieur vers l'extérieur) Assembly sequence (inside to outside)	Qté Qty.	Art. N° Accessoires Art.-No. Accessories
R1	6	282821	(20.0 mm)		
A1	1	282590 B	R1/A1		
A2	1	282590 B	R1/A2		
A3	1	282591 B	R1/A3		
A4	1	282591 B	R1/A4		
F1	1	282592 B	R1/F1		
F2	1	282592 B	R1/F2		

Tolérance admissible Permissible tolerance	Périmètres Circumference	VP PU	Info-Plan:
à polir polished total total	-	Echelle Scale 1 : 1	Poids Weight g/m
Tolér. limite Close tol.	Tolér. standard Std. tolerance	Matière Material	
Original / Modification Revision / Version 0100	Date Date 21.12.2021	Nom	
Dessiné drawn Duranceau, G.	Vérifié checked Devilliers, D.	Vue seen Bourreau, P.	
SCHÜCO			Plan des rouleaux Isomat 5 Dormant
Réalisé par informatique Valable sans signature generated by EDP valid without signature			Remplace le Replacement for
540730 RP 0000			