






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	6	280752 (Adapter)
A1		1	282590 A	282590 A	R1/A1				
A2		1	282590 A	282590 A	R1/A2				
A3		1	282591 A	282590 A	R1/A3				
A4		1	282591 A	282590 A	R1/A4				
F1		1	282592 A		R1/F1				
F2		1	282592 A		R1/F2				
			Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
					mech. polished -		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight
		uml. total							
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date 22.07.2022		Name		Benennung Title	
Name								Rollenplan	
			gez. drawn	Winkler, A.				Isomat 3/4/5	
			gepr. checked	Finkemeyer, C.				Schüco AWS 80 AWE	
			ges. seen	Nienhüser, R.				IsoModul	
			SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No. 540790 RP 1000			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	