






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

				Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No.		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1 6 280750 (Adapter)	
A1 1		282456 A		R1/R2/A1/R3		R2 6 299326 (1.0 mm)	
A2 1		282456 A		R1/R2/A2/R3		R3 6 280749 (7.0 mm)	
A3 1		282457 A		R1/R2/A3/R3		SA1 3 280112*	
A4 1		282457 A		R1/R2/A4/R3		*Isomat 3: 2	
F1 1		282458 A		R1/R2/F1/R3			
F2 1		282458 A		R1/R2/F2/R3			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		Info-Plan:	
				uml. total		Maßstab Scale	
						1 : 1	
						Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Benennung Title	
Name				08.09.2021		Rollenplan	
						Isomat 3/4/5	
						Schüco ADS 65 HD Gen2	
						IsoModul	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						541020 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO