





Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	4	296452 (1.5 mm)		
	R2	2					280749 (7.0 mm)		
A1	1	283801	283801	R1/A1					
A2	1	283801	283801	R1/A2					
A3	1	283802	283801	R1/A3					
A4	1	283802	283801	R1/A4					
F1	1	283799		R2/F1					
F2	1	283799		R2/F2					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished	-	Maßstab Scale		Gewicht Weight	
				uml. total		1 : 1			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Name	Benennung Title			
Name			08.09.2021		Rollenplan Isomat 3/4/5				
		gez. drawn	Finkemeyer, C.			Schüco ADS 65 HD Gen2			
		gepr. checked	Winkler, A.			IsoModul			
		ges. seen	Nienhüser, R.			541030 RP 1000			
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.				
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				
					Ersatz für Replacement for				