



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	280750 (Adapter)
A1	1	283128 A	283128 A	R1/A1			
A2	1	264379 A	264379 A	R1/A2			
A3	1	283129 A	283128 A	R1/A3			
A4	1	264380 A	264379 A	R1/A4			
F1	1	283127 A		R1/F1			
F2	1	264381 A		R1/F2			

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished	-	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight	
				uml. total					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance								
Original / Änderung Revision / Version 0201				Datum Date	Name	Werkstoff Material			
Name				23.06.2021		Benennung Title			
A2, A4 und F2 geändert			gez. drawn	Finkemeyer, C.			Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ADS 65 HD Gen2 IsoModul		
			gepr. checked	Winkler, A.					
			ges. seen	Nienhäuser, R.					
			SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No. 541090 RP 1000			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	