






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.
Attention:



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	283128 A	283128 A	R1/A1/R2/R3/S1		R1	6 280750 (Adapter)
A2	1	283128 A	283128 A	R1/A2		R2	1 296505 (1.2 mm)
A3	1	283129 A	283128 A	R1/A3		R3	1 296449 (2.0 mm)
A4	1	283129 A	283128 A	R1/A4		S1	1 282014
F1	1	283127 A		R1/F1		SA1	3 283103*
F2	1	283127 A		R1/F2			*Isomat 3: 2
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		Info-Plan:	
				uml. total		Maßstab Scale	
						1 : 1	
						Werkstoff Material	
						Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		Datum Date		Benennung Title	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Name		Rollenplan	
				02.06.2021		Isomat 3/4/5	
				gez. drawn		Finkemeyer, C.	
						Winkler, A.	
						Nienhüser, R.	
						Schüco ADS 65 HD Gen2	
						IsoModul	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						541150 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO