






Profil in zwei Durchgängen rollen: 1. Durchgang
2. Durchgang: 541340 RP 1100

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	283150 B	283150 B	R1/A1/R2/R3	R1	6	296210 (10.0 mm)
A2	1	283150 B	283150 B	R1/A2/R2/R3	R2	6	280743 (5.0 mm)
A3	1	283151 B	283150 B	R1/A3/R2/R3	R3	6	282821 (20.0 mm)
A4	1	283151 B	283150 B	R1/A4/R2/R3			
F1	1	283149 B		R1/F1/R2/R3			
F2	1	283149 B		R1/F2/R2/R3			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Info-Plan:	
				mech. polished uml. total		VP PU	
						Maßstab Scale	
						1 : 1	
						Gewicht Weight	
						Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name	
Name				11.01.2023		Benennung Title	
Isoliersteg 278959 ersetzt 278507		gez. drawn gepr. checked ges. seen		Finkemeyer Winkler, A. Nienhüser, R.		Roller plan Isomat 3/4/5	
						Schüco AD UP 75	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						541340 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	