





SR1 264467
SR2 264468
(SR=)Stützrolle


Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.



Position

SA-Rollen


Isomat 3



Durchlauf-
richtung



Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories			
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)						
A1	1	280699 A	280699 A	S1/A1	R1	1	296210	(10.0 mm)		
A2	1	280699 A	280699 A	SR2/R2/R3/A2	R2	3	299293	(3.0 mm)		
A3	1	280700 A	280699 A	S1/A3	R3	4	280752	(Adapter)		
A4	1	280700 A	280699 A	R4/R5/R3/A4	R4	1	283219	(12.5/39mm)		
F1	1	280698 A		R1/R2/R3/F1	R5	1	296229	(5.5 mm)		
F2	1	280698 A		SR1/R2/R3/F2	S1	2	264466			
					SA1	3	264477 / 280110			
					SR	1	264467 / 264468			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
				mech. polished		-				
				uml. total				Maßstab Scale		
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				1 : 1		Gewicht Weight		
Original / Änderung Revision / Version			0302		Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name			26.07.2024		Benennung Title		Rollenplan Isomat 3/4/5			
R2 Anzahl auf 3 geändert			gez. drawn		Winkler, A.		Schüco AW RO 50			
			gepr. checked		Finkemeyer, C.		IsoModul			
			ges. seen		Nienhüser, R.		543710 RP 1000			
							Zeichn.-Nr. Drawing No.			
							543710 RP 1000			
							EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
							Ersatz für Replacement for			