





SR1 264467
SR2 264468
(SR=)Stützrolle


Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.



Position

SA-Rollen


Isomat 3



Durchlauf-
richtung



Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)					
A1	1	280702 A	280702 A	S1/A1	R1	1	296210	(10.0 mm)	
A2	1	280702 A	280702 A	SR2/R2/R3/A2	R2	3	299293	(3.0 mm)	
A3	1	280703 A	280702 A	S1/A3	R3	4	280752	(Adapter)	
A4	1	280703 A	280702 A	R4/R5/R3/A4	R4	1	283219	(12.5/39mm)	
F1	1	280701 A		R1/R2/R3/F1	R5	1	296229	(5.5 mm)	
F2	1	280701 A		SR1/R2/R3/F2	S1	2	264466		
					SA1	3	264477 / 280110		
					SR	1	264467 / 264468		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished					
				uml. total				Maßstab Scale	
						1 : 1		Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name				26.07.2024				Rollenplan Isomat 3/4/5	
R2 Anzahl auf 3 geändert		gez. drawn		Winkler, A.				Schüco AW RO 50	
		gepr. checked		Finkemeyer, C.				IsoModul	
		ges. seen		Nienhüser, R.					

SCHÜCO