


SR2 264468


(SR=)Stützrolle

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.




SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



- Andruck-
walze

○ Seitliche Andruck-rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

						Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1	1	283968 A		283968 A		S1/A1			
A2	1	283968 A		283968 A		SR2/R2/R3/A2			
A3	1	283969 A		283968 A		S1/A3			
A4	1	283969 A		283968 A		R4/R5/R3/A4			
F1	1	283970 A				R1/R2/R3/F1			
F2	1	283970 A				SR1/R2/R3/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				uml. total				Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				1 : 1		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name				26.07.2024		Benennung Title		Rollenplan Isomat 3/4/5	
R2 Anzahl auf 3 geändert		gez. drawn		Winkler, A.		Schüco AW RO 50		IsoModul	
		gepr. checked		Finkemeyer, C.					
		ges. seen		Nienhäuser, R.					
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		543740 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	