






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	280699 B	280699 B	R1/A1/R3		R1	3 283219 (12.5/39mm)
A2	1	280699 B	280699 B	R2/A2/R4		R2	3 296534 (8.5 mm)
A3	1	280700 B	280699 B	R1/A3/R3		R3	3 296211 (15.7 mm)
A4	1	280700 B	280699 B	R2/A4/R4		R4	3 282821 (20.0 mm)
F1	1	280698 B		R1/F1/R3		SA1	3 264469*
F2	1	280698 B		R2/F2/R4			*Isomat 3: 2

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:					
				mech. polished		Maßstab Scale		Gewicht Weight					
				—									
				umf. total									
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance											
Original / Änderung Revision / Version				0100				Datum Date		Name			
Name						25.04.2022				Benennung Title			
				gez. drawn		Winkler, A.		Rollenplan Isomat 3/4/5		Schüco AW RO 50		IsoModul	
				gepr. checked		Finkemeyer, C.							
				ges. seen		Nienhüser, R.							
								Zeichn.-Nr. Drawing No.		543800 RP 1000			
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			