

547150

102 $\pm$ 0.5

0.5 A


0.4

244322 PT
244391 PA

369820

244312 PT
244381 PA


Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	280736 B	280736 B	R1/A1/R3	R1	3	283219 (12.5/39mm)
A2	1	280736 B	280736 B	R2/A2/R4	R2	3	296534 (8.5 mm)
A3	1	280737 B	280736 B	R1/A3/R3	R3	3	280743 (5.0 mm)
A4	1	280737 B	280736 B	R2/A4/R4	R4	3	296210 (10.0 mm)
F1	1	280738 B		R1/F1/R3	SA1	3	264469*
F2	1	280738 B		R2/F2/R4	*Isomat 3: 2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Info-Plan:	
				mech. polished		VP	
				uml. total		PU	
						Maßstab Scale	
						1 : 1	
						Gewicht Weight	
						Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name	
				25.04.2022			
						Benennung Title	
						Rollenplan Isomat 3/4/5	
						Schüco AW RO 50	
						IsoModul	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						543820 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO