






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.
Attention:




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories			
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	282821 (20.0 mm)			
A1	1	282590 B	282590 B	R1/A1						
A2	1	282590 B	282590 B	R1/A2						
A3	1	282591 B	282590 B	R1/A3						
A4	1	282591 B	282590 B	R1/A4						
F1	1	282592 B		R1/F1						
F2	1	282592 B		R1/F2						
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
				mech. polished	-					
				uml. total		Maßstab Scale		Gewicht Weight		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					1 : 1				
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material				
Name			07.10.2020			Benennung Title				
		gez. drawn	Finkemeyer, C.		Rollenplan					
		gepr. checked	Winkler, A.		Isomat 3/4/5					
		ges. seen	Nienhüser, R.		Schüco AWS 75.SI+ optimized					
						IsoModul				
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		544390 RP 1000		
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO