






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	282631 A	282631 A	R1/A1	R1	3	280750 (Adapter)
A2	1	280736 A	280736 A	R2/A2	R2	3	280752 (Adapter)
A3	1	282632 A	282631 A	R1/A3	SA1	3	296865*
A4	1	280737 A	280736 A	R2/A4			*Isomat 3: 2
F1	1	282633 A		R1/F1			
F2	1	280738 A		R2/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		Info-Plan:	
				uml. total		Maßstab Scale	
						1 : 1	
						Gewicht Weight	
						Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name	
				12.10.2020			
						Benennung Title	
						Rollenplan	
						Isomat 3/4/5	
						Schüco AWS 75.SI+ optimized	
						IsoModul	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						544630 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO