






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	283920	283920	R1/R2/A1	R1	6	296449 (2.0 mm)
A2	1	283920	283920	R1/R2/A2	R2	6	296210 (10.0 mm)
A3	1	283921	283920	R1/R2/A3			
A4	1	283921	283920	R1/R2/A4			
F1	1	283922		R1/R2/F1			
F2	1	283922		R1/R2/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		Info-Plan:	
				uml. total		Gewicht Weight	
		Paßmaße Close tol.				Maßstab Scale	
		Abmaße Std. tolerance				1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Werkstoff Material	
Name				14.10.2020		Benennung Title	
						Rollenplan	
						Isomat 3/4/5	
						Schüco AWS 90.SI+	
						Zechn.-Nr. Drawing No.	
						544740 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO