






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
						R1	6 282821 (20.0 mm)
A1	1	283318 B	283318 B	R1/A1			
A2	1	283318 B	283318 B	R1/A2			
A3	1	283319 B	283318 B	R1/A3			
A4	1	283319 B	283318 B	R1/A4			
F1	1	283317 B		R1/F1			
F2	1	283317 B		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
			mech. polished		Maßstab Scale		Gewicht Weight
			uml. total		1 : 1		
		Paßmaße Close tol.			Werkstoff Material		
		Abmaße Std. tolerance			Benennung Title		
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Name		
				19.05.2021			
				gez. drawn	Finkemeyer, C.		
				gepr. checked	Winkler, A.		
				ges. seen	Nienhüser, R.		
						Rollenplan Isomat 3/4/5	
						Schüco AS FD 90.HI	
						545140 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO