







Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.
Attention:



Isomat 3



Isomat 4/5



(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

				Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
				R1	6	282821	(20.0 mm)
A1	1	283318 B	283318 B	R1/A1			
A2	1	283318 B	283318 B	R1/A2			
A3	1	283319 B	283318 B	R1/A3			
A4	1	283319 B	283318 B	R1/A4			
F1	1	283317 B		R1/F1			
F2	1	283317 B		R1/F2			
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
		mech. polished -		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 18.05.2021		Name			
Name		gez. drawn Finkemeyer, C.		Benennung Title		Rollenplan	
		gepr. checked Winkler, A.				Isomat 3/4/5	
		ges. seen Nienhüser, R.				Schüco AS FD 90.HI	
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 545270 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	