







Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.



Isomat 3



Isomat 4/5



Durchlauf-
richtung

● Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	282821 (20.0 mm)
A1	1	283318 B	283318 B	R1/A1			
A2	1	283318 B	283318 B	R1/A2			
A3	1	283319 B	283318 B	R1/A3			
A4	1	283319 B	283318 B	R1/A4			
F1	1	283317 B		R1/F1			
F2	1	283317 B		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:	
				mech. polished	-		
				uml. total		Maßstab Scale	Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material	
Name				18.05.2021		Benennung Title	
		gez. drawn	Finkemeyer, C.		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AS FD 90.HI		
		gepr. checked	Winkler, A.				
		ges. seen	Nienhüser, R.				
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		
					545410 RP 1000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
					Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO