



Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.



In 2 Durchgängen rollen! 1. Rolldurchgang ! (2.Rolldurchgang siehe 545910 RP 1100)
Achtung : bei eloxierten Profilen sind ggf. jeweils zwei Rolldurchgänge erforderlich!
1. Durchgang: mit leichtem Druck rollen. 2. Durchgang: mit normalen Druck rollen

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	283314 B	283314 B	R1/A1		6	282821 (20.0 mm)
A2	1	283314 B	283314 B	R1/A2			
A3	1	283315 B	283314 B	R1/A3			
A4	1	283315 B	283314 B	R1/A4			
F1	1	283313 B		R1/F1			
F2	1	283313 B		R1/F2			

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished uml. total		Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.				1 : 1	Gewicht Weight
Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Benennung Title	
0201		08.03.2022		Rollenplan Isomat 3/4/5	
Name		Name		Schüco ASE 80 LC	
Artikelnr. der großen Isostegen geändert		gez. drawn gepr. checked ges. seen		Winkler, A. Finkemeyer, C. Nienhüser, R.	
				Zechn.-Nr. Drawing No.	
				545910 RP 1000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	