






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.




Position

SA-Rollen



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	283318 A	283318 A	R1/R2/A1	R1	6	296210 (10.0 mm)
A2	1	283318 A	283318 A	R1/R2/A2	R2	6	280752 (Adapter)
A3	1	283319 A	283318 A	R1/R2/A3	SA2	3	299343
A4	1	283319 A	283318 A	R1/R2/A4			
F1	1	283317 A		R1/R2/F1			
F2	1	283317 A		R1/R2/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Info-Plan:	
				mech. polished		VP	
				uml. total		PU	
						Maßstab Scale	
						1 : 1	
						Gewicht Weight	
						Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name	
				28.01.2022			
						Benennung Title	
						Rollenplan	
						Isomat 4/5	
						Schüco AWS 90 BS.SI+	
						IsoModul	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						549670 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	