






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention:




Isomet 3



Durchlauf-
richtung

Isomet 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomet 4)

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	282821 (20.0 mm)
A1	1	283314 B	283314 B	R1/A1			
A2	1	283314 B	283314 B	R1/A2			
A3	1	283315 B	283314 B	R1/A3			
A4	1	283315 B	283314 B	R1/A4			
F1	1	283313 B		R1/F1			
F2	1	283313 B		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished	-	Info-Plan:	
				uml. total			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Maßstab Scale		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version	0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material		
Name			25.05.2022		Benennung Title		
		gez. drawn	Winkler, A.		Rollenplan Isomat 3/4/5		
		gepr. checked	Finkemeyer, C.				
		ges. seen	Nienhüser, R.				
					Schüco ASE 80		
					IsoModul		
					552000 RP 1000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
					Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO