





In 2 Durchgängen rollen! 1. Rolldurchgang (2. Rolldurchgang siehe 552270 RP 1100).
Abgeminderte Schubfestigkeit: $R_{usv} \geq 24 \text{ N/mm}$
Roll in 2 passes! 1st rolling pass (2nd rolling pass see 552270 RP 1100)
Reduced shear strength: $R_{usv} \geq 24 \text{ N/mm}$


Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.



Position

SA-Rollen


Isomat 3



Durchlauf-
richtung



Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	3	282821 (20.0 mm)	
					SA1	3	264698*	
							* Isomat 3: 2	