






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	282657 A	282657 A	R1/R2/R3/A1	R1	6	283219 (12.5/39mm)	
A2	1	282657 A	282657 A	R1/R2/R3/A2	R2	6	280743 (5.0 mm)	
A3	1	282658 A	282657 A	R1/R2/R3/A3	R3	6	280752 (Adapter)	
A4	1	282658 A	282657 A	R1/R2/R3/A4				
F1	1	282660 A		R1/R2/R3/F1				
F2	1	282660 A		R1/R2/R3/F2				

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				uml. total				Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				1 : 1		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version				Datum Date		Name		Werkstoff Material	
0100				03.04.2023				Benennung Title	
Name								Rollenplan Isomat 3/4/5	
				gez. drawn		Finkemeyer, C.		Schüco ASE 60	
				gepr. checked		Winkler, A.			
				ges. seen		Nienhüser, R.			
								Zeichn.-Nr. Drawing No.	
								552320 RP 1000	
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
								Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO