




Profil 552610
1. Durchgang
1. Stage



Profil 552610
2. Durchgang
2. Stage




Achtung, Isomatverbreiterung erforderlich:

- **Isomat 4:** 289986 (baugleich mit 9061800)
- **Isomat 4:** 289986 (Identical in construction with 9061800)
- **Isomat 5:** 289987 (baugleich mit 9063500)
- **Isomat 5:** 289987 (Identical in construction with 9063500)
- Foliovorrichtung entfernen / nur ohne Abstapelanlage rollbar / verstellbare Seite der Richtrollenbahn entfernen
Remove taping device / only rollable without destacking unit / remove adjustable side of the guide roller assembly.
- Schutzhaube und Sicherungskäfig aufgrund der Profiltiefe vom Verarbeiter entsprechend ausschneiden und auf die Schnittkanten Kantenschutz anbringen*!
Alternativ Schutzhaubensatz 9648573 einsetzen*.
(Standardbetrieb ist anschließend wieder mit serienmäßiger Ausstattung durchzuführen).
Due to the profile depth, the protective hood and safety cage should be cut out by the fabricator and edge protectors applied to the cut edges*! Alternatively use protective hood set 9648573*.
(Standard operation is then to be carried out again with standard equipment).


* Bei Veränderung an sicherheitsrelevantem Zubehör (Schutzhaube, Schutzkäfig, Richtrollenbahn) oder bei Einsatz des Sonder-Schutzhaubensatzes 9648573 werden die Anforderungen der einschlägigen UVV für einen sicheren Betrieb der Maschine nicht erfüllt. In Abstimmung mit dem lokalen Sicherheitsbeauftragten sind daher ggf. ergänzende Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen. Die Verantwortung hierfür liegt allein beim Verarbeiter!
When changing safety-relevant accessories (protective hood, safety cage, guide roller assembly) or when using the special protective hood set 9648573, the requirements of the relevant UVV for safe operation of the machine are not fulfilled. In consultation with the local safety officer, additional safety measures may have to be taken. The responsibility for this lies solely with the processor!

Fertigungshinweis Einschieben Isoliersteg 203187
Fabrication note Slide-in insulating bar 203187


1. Die Nut von der Aluminiumschale am Anfang mit der Feile entgraten.
Grind the beginning of the aluminium shell groove with a file:



2. Idealerweise Rundschnur der Isolierstege mit Spülmittel/Wasser einsprühen.
Ideally, spray the round cord of the insulating bars with washing-up liquid/water:



3. Erst den Isoliersteg 203400 einschieben.
First insert the insulating bar 203400:




4. Dann den 203187 vorsichtig einschieben und darauf achten das die Rundschnur nicht zu stark an einer oder der anderen Seite an der Aluminiumschale reibt.
Then carefully insert the 203187 and make sure that the round cord does not rub too hard on one or the other side of the aluminium shell.



Profil in 2 Durchgängen rollen.
Roll in 2 stages.

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.



Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	264031	264031	R1/R2/A1	
A2	1	264034	264034	R1/R2/A2	
A3	1	264032	264031	R1/R2/A3	
A4	1	264035	264034	R1/R2/A4	
F1	1	264028		R1/R2/F1	
F2	1	264033		R1/R2/F2	
				R1	6 280753 (15.0 mm)
				R2	6 296229 (5.5 mm)
				SA1	4 264317
				SA2	4 264317

Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	vp PU	Info-Plan:
	mech. polished	Maßstab Scale	Gewicht Weight
	umf. total	1 : 1	
Prüfmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	Benennung Title
		30.08.2023	
		gepr. drawn	C. Finkemeyer
		gepr. checked	Winkler, A.
		gns. seen	Nienhüser, R.
Name			Zeichn.-Nr. Drawing No.
			552610 RP 0000
EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for

SCHÜCO

**Rollenplan
Isomat 4/5**

Schüco AS PD 75.HI