



Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.




In 2 Durchgängen rollen! 1. Rolldurchgang (2. Rolldurchgang siehe 552860 RP 1100)


Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.



Position
SA-Rollen



Isomat 4/5



(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		
A1	1	283314 B		283314 B		R1/R2/R3/A1		
A2	1	283314 B		283314 B		R1/R2/R3/A2		
A3	1	283315 B		283314 B		R1/R2/R3/A3		
A4	1	283315 B		283314 B		R1/R2/R3/A4		
F1	1	283313 B				R1/R2/R3/F1		
F2	1	283313 B				R1/R2/R3/F2		