






(SR=)Support roller

Achtung: The result of the rolling process has to be checked on the basis of the reference dimensions in this roller plan. Please note the examination advices of the current guidelines
Attention: It is impossible to colour coat or anodize after rolling - even with PA-isolators!




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	283920	283920	R1/R2/A1/SR	R1	6	296449 (2.0 mm)
A2	1	283920	283920	R1/R2/A2/SR	R2	6	296210 (10.0 mm)
A3	1	283921	283920	R1/R2/A3	SR	3	283963
A4	1	283921	283920	R1/R2/A4			
F1	1	283922		R1/R2/F1			
F2	1	283922		R1/R2/F2/SR			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		Info-Plan:	
				uml. total		Maßstab Scale	
						1 : 1	
						Gewicht Weight	
						Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Benennung Title	
Name				07.01.2022		Roller plan Isomat 3/4/5	
				gez. drawn		Finkemeyer	
				gepr. checked		Winkler, A.	
				ges. seen		Nienhüser, R.	
						Schüco AWS 90.SI+	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						553023 RP 1000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO