





Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	6	282821 (20.0 mm)
A1		1	280736 B	280736 B	R1/A1				
A2		1	280736 B	280736 B	R1/A2				
A3		1	280737 B	280736 B	R1/A3				
A4		1	280737 B	280736 B	R1/A4				
F1		1	280738 B		R1/F1				
F2		1	280738 B		R1/F2				
			Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
					mech. polished		Maßstab Scale		Gewicht Weight
		uml. total			1 : 1				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name				16.02.2023				Rollenplan Isomat 3/4/5	
		gez. drawn		Finkemeyer, C.		Schüco AWS 70.HI		IsoModul	
		gepr. checked		Winkler, A.					
		ges. seen		Nienhüser, R.					
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		570160 RP 1000	
				SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	