






Gegebenenfalls in 2 Durchgängen rollen!


Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.



Isomat 3



Isomat 4/5



(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1	1	289570	289570		R1	1	282821 (20.0 mm)	
A2	1	289570	289570					
A3	1	289571	289570					
A4	1	289571	289570					
F1	1	289573						
F2	1	282592 B			R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
					mech. polished		-	
					uml. total			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance					Maßstab Scale	
Original / Änderung Revision / Version		0100			Datum Date		Name	
Name					26.10.2023		Werkstoff Material	
		gez. drawn			Winkler, A.		Benennung Title	
		gepr. checked			Finkemeyer, C.			
		ges. seen			Nienhüser, R.			
							Schüco OEM Tür	
							Zeichn.-Nr. Drawing No.	
							574400 RP 1000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO