






Gegebenenfalls in 2 Durchgängen rollen!

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Hinweise in den aktuellen Richtlinien.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	289570	289570		R1	1 282821 (20.0 mm)
A2	1	289570	289570			
A3	1	289571	289570			
A4	1	289571	289570			
F1	1	289573				
F2	1	282592 B		R1/F2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		Info-Plan:	
			mech. polished uml. total		Maßstab Scale 1 : 1	
		Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 26.10.2023		Name	Benennung Title	
				gez. drawn Winkler, A.	Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco OEM Tür	
				gepr. checked Finkemeyer, C.		
				ges. seen Nienhüser, R.		
					Zeichn.-Nr. Drawing No. 574430 RP 1000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO